



Appareils de frettage, Type: ISG1200



Données de commande

N° commande	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Classe d'article	35B

Description

Exécution:

- Saisie aisée des paramètres de frettage en scannant les codes-barres.
- La technologie d'induction économe en énergie garantit une longue durée de vie de l'outil.
- Centrage précis de l'outil.
- Encombrement réduit et utilisation mobile.
- Force de maintien maximale et résistance durable, même dans les environnements huileux.
- Depuis plus de 20 ans, les appareils de frettage ThermoGrip® sont synonymes d'appareils premium innovants dans le domaine de la technologie de frettage.
- Plage de serrage Ø 3 – 32 mm pour tous les mandrins de frettage T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / carbure Ø 3 - 32 mm).
- Refroidissement par air intégré (adaptateur de refroidissement disponible en option).
- Longueur d'outil maximale pour HSK-A63: 450 mm.
- Idéal pour les établis.

Livraison:

- 1 scanner codes-barres
- Jeu de bandes magnétiques
- Catalogue de mandrins de frettage

- **Gants de protection**
- **Disques interchangeables**
- **Instructions d'utilisation**

Accessoire(s):

Disques interchangeables 354241, adaptateurs de base 354225 – 354227.

Description technique

Puissance	6,5 kW
Raccord	400 V / 16 A / 50 Hz
Hauteur	767 mm
Largeur	315 mm
Temps de refroidissement	300 s
Poids	25 kg
Longueur	410 mm
Type de produit	Appareils de frettage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/354405-ISG1200>