

**Garant**
**Têtes de micro-alésage Numérique Ø 0,3 - 19,1 mm**

**Données de commande**

N° commande	237498
GTIN	4045197816443
Classe d'article	29W

**Description**
**Exécution:**
**Précision de réglage : 0,01 mm par graduation/0,002 mm Ø par le vernier.**

Têtes d'alésage **numériques** avec **fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm Ø sur l'unité d'affichage numérique 237601** (à commander séparément).

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.

**Utilisation:**

Avec insert de coupe 237621, adaptateur 237624 et plaquette de coupe 237625.

**Description technique**

Long. utile L <sub>1</sub>	32 mm
Ø queue D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Ø ext. D <sub>1</sub>	32 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

