

Garant
Têtes de micro-alésage Numérique Ø 0,3 - 7,1 mm

Données de commande

N° commande	237493
GTIN	4045197816436
Classe d'article	29W

Description
Exécution:
Précision de réglage : 0,01 mm par graduation/0,002 mm Ø par le vernier.

Têtes d'alésage **numériques** avec **fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm Ø sur l'unité d'affichage numérique 237601** (à commander séparément).

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.

Utilisation:

Avec insert de coupe 237621, adaptateur 237624 et plaquette de coupe 237625.

Description technique

Ø ext. D ₁	25 mm
Ø D ₃	4 mm
Long. utile L ₁	25 mm
Ø queue D ₂	10 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

