

Garant
Porte-outils à levier, court, Gauche, Carré / plaquette: 16/06 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251905 16/06 |
| GTIN | 4045197651150 |
| Classe d'article | 21U |

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 1620X06

Plaquette adaptée: WN.. 0604..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 30 mm

Longueur totale L: 77 mm

Sous-plaquette: 259031 9

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Longueur de tête L ₁ | 30 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Plaquette adaptée | WN.. 0604.. |
| Code ISO porte-outils | PWLNR/L 1620X06 |
| Vis de levier | 259018 4 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Taille plaquette | 6 mm |
| Taille de queue | 16 mm |
| Levier | 259015 6 |
| Ressort | 259046 2 |
| Sous-plaquette | 259031 9 |
| Longueur totale L | 77 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Levier Type 6 | 259015 6 |
| PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Sous-plaquette Type 9 | 259031 9 |
| Vis de levier Type 4 | 259018 4 |
| Ressort Type 2 | 259046 2 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |