



## KNUX 160410L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



### Données de commande

N° commande	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Classe d'article	22D

### Description

KNUX 160410L Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Brise-copeaux	2,2 mm
Rayon d'angle	1 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage