


Garant**Plaquette de tournage CCGW 09T304 FN, MCD****Données de commande**

N° commande	265916 NU
GTIN	4069515008457
Classe d'article	21L

Description**Exécution:**

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Chanfreinage universel (NU) pour tous les métaux non ferreux et les matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCGW 09T304 FN
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,005 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,01 - 0,2 mm

Fiche technique

Nombre de changements/dents	1
Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	NU
Type d'outils	MCD
Nuance	MCD
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 1400 m/min
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage