

**Porte-outils M-Drill, Queue: MK3****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 080750 MK3    |
| GTIN             | 4069515008587 |
| Classe d'article | BAW           |

**Description****Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Les mandrins à pince M-Drill sont munis d'une bague de refroidissement en aluminium dotée de trous pour une évacuation efficace de la chaleur générée lors du fluoperçage. Ainsi, aucune chaleur n'est introduite dans la broche de la machine.

**Adapté(s) pour:**

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clés de serrage ER 309680 25.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

**Description technique**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Clés de serrage pour pincés ER | 25    |
| Ø ext. D                       | 42 mm |
| Longueur de col cote A         | 80 mm |

## Fiche technique

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Ecrou de serrage ER de rechange | 25               |
| Pour pinces ER                  | 25               |
| Plage de serrage                | 1 - 16 mm        |
| Type de produit                 | Mandrin à pinces |