



Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, Filetage: M12



Données de commande

N° commande	080751 M12
GTIN	4069515008662
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.
Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Standard ou long; avec ou sans collerette.
Fluoforet standard (avec collerette).

Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Ø queue	12 mm
Vitesse de rotation recommandée	2000 min ⁻¹
Ø perçage	10,9 mm

Fiche technique

Puissance d'entraînement recommandée	1,9 kW
Epaisseur du matériau	0,7 - 2,5 mm
Type de produit	fluoforet