

**Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 37mm****Données de commande**

N° commande	236651 37
GTIN	4047109227101
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Vis pour corps de base	239653 15IP
Réf. pointe de centrage	50
Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Réf. corps de base	33
Code ISO plaquette	SOEX 120508

Nombre de dents Z	2
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	37
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239653 15IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600