

Garant
Porte-outils à levier, court, Gauche, Carré / plaquette: 20/08 mm

Données de commande

N° commande	251905 20/08
GTIN	4045197651198
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 2020X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 93 mm

Sous-plaquette: 259031 19

Description technique

Code ISO porte-outils	PWLNR/L 2020X08
Vis de levier	259018 3
Longueur de tête L ₁	34 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Ressort	259046 1

Levier	259015 3
Sous-plaquette	259031 19
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	8 mm
Longueur totale L	93 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Levier Type 3	259015 3
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 19	259031 19
Ressort Type 1	259046 1
Vis de levier Type 3	259018 3