



KNUX 160410L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Classe d'article	22D

Description

KNUX 160410L Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MG

Brise-copeaux: 3,2 mm

Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	3,2 mm
Brise-copeaux	MG
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage