

**Garant****Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 20/08mm****Données de commande**

N° commande	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	MWLNLR/L 2020K08
Goupille	259049 2
Bride de serrage	259038 12
Jeu de vis	259023 2
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	28 mm
Taille plaquette	8 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Sous-plaquette	259031 41
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Goupille Type 2	259049 2
Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
Bride de serrage Type 12	259038 12
Sous-plaquette Type 41	259031 41
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500