

Garant**Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

N° commande	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 12
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur de tête L ₁	31 mm
Code ISO porte-outils	MWLN/R/L 2525M08
Goupille	259049 2
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Jeu de vis	259023 2
Taille plaquette	8 mm
Sous-plaquette	259031 41
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
Bride de serrage Type 12	259038 12
Sous-plaquette Type 41	259031 41
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Goupille Type 2	259049 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500