

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/08mm**


## Données de commande

N° commande	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	27 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Jeu de vis	259023 3
Sous-plaquette	259031 41
Code ISO porte-outils	A40T MWLNR/L08
Goupille	259049 5
Bride de serrage	259038 12
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage $L_2$	38,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Bride de serrage Type 12	259038 12
Jeu de vis 10 pièces Type 3	259023 3
Goupille Type 5	259049 5
Sous-plaquette Type 41	259031 41
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500