

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette: 16/08mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251917 16/08 |
| GTIN | 4045197651389 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Code ISO porte-outils | PWLNR/L 1616H08 |
| Jeu de ressorts | 259044 2 |
| Levier | 259015 2 |
| Longueur de tête L ₁ | 20 mm |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Vis de levier | 259018 2 |
| Taille de queue | 16 mm |
| Sous-plaquette | 259031 40 |
| Taille plaquette | 8 mm |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm | 674242 3 |
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 2 | 259047 2 |
| Sous-plaquette Type 40 | 259031 40 |
| VIS DE LEVIER Type 2 | 259018 2 |
| Levier Type 9 | 259015 9 |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 2 | 259044 2 |
| VIS DE LEVIER Type 8 | 259018 8 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |