

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2525M11
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 3
Longueur de tête L <sub>1</sub>	21,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2

269028 2

Vis pour sous-plaquette Type 2

269013 2

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Sous-plaquette Type 3

269005 3

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500