

Garant
Porte-outils à levier eco, à gauche, Carré / plaquette: 20/12 mm

Données de commande

N° commande	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PSSNR/L 2020X12

Plaquette adaptée: SN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 93 mm

Sous-plaquette: 259031 14

Description technique

Ressort	259046 1
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2020X12
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm

Sous-plaquette	259031 14
Longueur de tête L ₁	34 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Levier	259015 3
Vis de levier	259018 3
Longueur totale L	93 mm
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	45 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 3	259015 3
Ressort Type 1	259046 1
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de levier Type 3	259018 3
Sous-plaquette Type 14	259031 14