


WNMG 080404, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	MQ
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage