

 **KOMET****Couronne de perçage KOMET KUB® V464, Ø DC: 105mm****Données de commande**

N° commande	236660 105
GTIN	4047109085565
Classe d'article	24L

**Description****Exécution:**

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L'empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au Ø. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu'à 6xD.

**Sécurité du processus jusqu'à 6xD.****Utilisation:**

Avec pointe de centrage 236661 – 236662.

Avec plaquettes 236740 – 237080.

**Livraison:**

Couronne de perçage avec accessoires.

**Remarque(s):**

Pièces de rechange disponibles sur demande.

**Description technique**

Ø T ABS® d	63 mm
Ø ext. d <sub>1</sub>	102,5 mm
Réf. pointe de centrage	80
Code ISO plaquette	WOEX080404

Jeu de vis pour plaquettes	239655 15IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z	1
Ø nom. D	105
Longueur de col L <sub>A</sub>	85 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236662 80
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239655 15IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236661 80
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600