

**Couronne de perçage KOMET KUB® V464, Ø DC: 120mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236660 120    |
| GTIN             | 4047109090576 |
| Classe d'article | 24L           |

**Description****Exécution:**

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L'empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au Ø. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu'à 6xD.

**Sécurité du processus jusqu'à 6xD.****Utilisation:**

Avec pointe de centrage 236661 – 236662.

Avec plaquettes 236740 – 237080.

**Livraison:**

Couronne de perçage avec accessoires.

**Remarque(s):**

Pièces de rechange disponibles sur demande.

**Description technique**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Code ISO plaquette      | WOEX06T304 |
| Réf. pointe de centrage | 115        |
| Ø T ABS® d              | 63 mm      |
| Nombre de dents Z       | 1          |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Ø ext. d <sub>1</sub>          | 118,5 mm                              |
| Jeu de vis pour plaquettes     | 239655 10IP (2,8 Nm)                  |
| Ø nom. D                       | 120                                   |
| Longueur de col L <sub>A</sub> | 85 mm                                 |
| Queue                          | ABS                                   |
| Application de perçage         | Perçage de trous borgnes              |
| Application de perçage         | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage         | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage         | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne               | oui                                   |
| Type de produit                | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP          | 674252 10IP |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce<br>Longueur totale 50 mm    | 659874 50   |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 115                               | 236661 115  |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP              | 239655 10IP |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 115                               | 236662 115  |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659957 1600 |