


WNMG 080408, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Brise-copeaux	MQ
Nuance	CA6525

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage