

Garant
WNMG 080404, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Classe d'article	21G

Description

WN. G 080404 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SM
Application principale	P

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage