

Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	251224 HB7415
GTIN	4045197664358
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7415 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	TIM
Nuance	HB7415

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage