



Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B05L



Données de commande

N° commande	240078 B05L
GTIN	4047109017573
Classe d'article	24H

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 80 mm

Pour alésages à partir de Ø: 12 mm

Longueur totale: 125 mm

Ø queue: 8 mm

Description technique

Pour alésages à partir de Ø	12 mm
Prof. perçage	80 mm
Longueur totale	125 mm
Type	B05L
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

