

Garant**SNMG 120404, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7020 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage