

**SNMG 120404, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Classe d'article	25E

**Description**

SNMG 120404 CA6525 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,8 - 4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MS
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA6525

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage