

**Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B06****Données de commande**

N° commande	240078 B06
GTIN	4047109016354
Classe d'article	24H

Description**Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 60 mm

Pour alésages à partir de Ø: 14 mm

Longueur totale: 95 mm

Ø queue: 10 mm

Description technique

Type	B06
Longueur totale	95 mm
Prof. perçage	60 mm
Pour alésages à partir de Ø	14 mm
Ø queue	10 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

