

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	269005 6
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2020K12
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Sous-plaquette Type 6	269005 6
Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500