

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaque: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Classe d'article	21T

Description technique

Plaque adaptée	CC.. 09T3..
Taille plaque	9 mm
Longueur de tête L ₁	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 1
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 1616H09
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Sous-plaquette Type 1	269005 1
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500