



SNMG 120408, Nuance: CA4515

Données de commande

N° commande	251254 CA4515
GTIN	4960664600229
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 CA4515 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: CA4515

Brise-copeaux: STD

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 360 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	STD
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	CA4515

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage