



## Rallonges pour tarauds, Type: 4



### Données de commande

N° commande	338405 4
GTIN	4067263108177
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

Pour $\varnothing$ nominal taraudage $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Pour carré $K_1$	4,9 mm
Pour $\varnothing$ queue filetage $d_2$	6 mm
Rallonge $L_3$	130 mm
Pour $\varnothing$ nominal taraudage $d_1$ DIN 374/376	M8
Pour longueur serrage $l_1$	26 mm
Rallonge $L_2$	60 mm

Rallonge Ø D <sub>4</sub>	12,1 mm
Rallonge Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Rallonge K <sub>2</sub>	5,5 mm
Type de produit	Horex rallonge micromètre