


TNMG 160404, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Brise-copeaux	MQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage