

HOLEX**Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET07****Données de commande**

N° commande	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Classe d'article	29W

Description**Livraison:**

En coffret plastique.

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	A1216M SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	A1012K SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	22,5 mm
Longueur de tête L ₁	27,5 mm
Longueur de tête L ₁	40,5 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm

Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Déport L ₃	6,5 mm
Déport L ₃	9 mm
Déport L ₃	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Largeur de collet L ₄	10 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1012/07 mm	260342 1012/07
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1216/07 mm	260343 1216/07
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1012/07 mm	260343 1012/07

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1216/07
mm

260342 1216/07

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 0810/07
mm

260342 0810/07

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500