

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaque: 25/22mm****Données de commande**

N° commande	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	22 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Jeu de vis	259023 2
Goupille	259049 2
Sous-plaquette	259031 33
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2525M22
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	TN.. 2204..
Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 13
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Goupille Type 2	259049 2
Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Bride de serrage Type 13	259038 13
Sous-plaquette Type 33	259031 33
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500