

■ KOMET®**Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 20 mm, Ø Dmin / largeur de gorge w: 4/1 mm****Données de commande**

N° commande	240158 4/1
GTIN	4047109071551
Classe d'article	24S

Description**Exécution:**

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Arrosage interne: oui

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Queue Ø d: 4 mm

Profondeur gorge max. t_{max}: 0,8 mm

Porte-outils adapté 240100: 12/4; 16/4

Description technique

Pour alésages à partir de Ø D _{min}	4 mm
f	1,25 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	0,8 mm
a	3,7 mm
Queue Ø d	4 mm
Porte-outils adapté 240100	12/4; 16/4
Largeur de gorge w	1 mm
Arrosage interne	oui

Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur utile	20 mm
Attribut des noms de produit	$L_2 = 20$ mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/4 mm

240100 16/4

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/4 mm

240100 12/4