

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2020K09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Sous-plaquette	269005 1
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de tête L ₁	17 mm
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 1	269005 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500