


Plaquette KOMET® Unisix®, BK6440, Désignation type W29: 24-000

Données de commande

N° commande	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Classe d'article	24T

Description
Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: ST900

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,14 mm/tr

Description technique

Désignation	24-000
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,14 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Nuance	BK6440
Type	ST900
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	185 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	165 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		