

KOMET®**Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 20 mm, Ø Dmin / largeur de gorge w: 5/1,5 mm****Données de commande**

N° commande	240158 5/1,5
GTIN	4047109071797
Classe d'article	24S

Description**Exécution:**

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Arrosage interne: oui

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Queue Ø d: 8 mm

Profondeur gorge max. t_{max}: 1 mm

Porte-outils adapté 240100: 12/8; 16/8

Description technique

Pour alésages à partir de Ø D _{min}	5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
f	2,25 mm
a	4,7 mm
Porte-outils adapté 240100	12/8; 16/8
Profondeur gorge max. t _{max}	1 mm
Queue Ø d	8 mm
Arrosage interne	oui

Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur utile	20 mm
Attribut des noms de produit	$L_2 = 20$ mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/8 mm

240100 16/8

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/8 mm

240100 12/8