

**Plaquette de fraisage LPGT 010210 ER-GM, pour fraises grande avance, PR1835****Données de commande**

N° commande	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

Plaquettes à 2 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Description technique

Code ISO plaquette	LPGT 010210 ER-GM
Rayon d'angle	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,2 mm
Type	INOX
Nuance	PR1835
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,3 mm

Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		