

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	19 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2525M09
Taille plaquette	9 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Sous-plaquette	269005 1
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 1	269005 1
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500