

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Classe d'article	25A

**Description****Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 1$  mm.

**Description technique**

Rayon de programmation pour $a_{p,max}$	1,6 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	LOGU 030310 ER-GM
Nuance	PR1835
Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,2 - 1,9 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		