

**LOGU 030310 ER-GM, PR1825, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 1$ mm.

Description technique

Rayon de programmation pour $a_{p,max}$	1,6 mm
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	LOGU 030310 ER-GM
Type	ST1400
Nuance	PR1825
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,2 - 1,5 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		