

**Plaquette de fraisage RDHX 1003 MOEN, pour fraises à copier et à surfacer, HBM025****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 212257 UNI    |
| GTIN             | 4069515014892 |
| Classe d'article | 22A           |

**Description****Exécution:**

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2$  mm.

**Description technique**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette          | RDMX 1003 MOEN          |
| Type                        | UNI                     |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Nuance                      | HBM025                  |
| Nombre de changements/dents | 1                       |
| Type de produit             | Plaquette pour fraisage |

**Données utilisateur**

|                                | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 260 m/min            | P               |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 240 m/min            | P               |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 220 m/min            | P               |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 150 m/min            | P               |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée | 120 m/min            | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 220 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 180 m/min            | M               |
| Uni                            | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                      |                 |
| à sec                          | adaptée             |                      |                 |