

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Longueur de tête L ₁	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Taille de queue	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Sous-plaquette	269005 6
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 1616H12
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 20

269028 20

Sous-plaquette Type 6

269005 6

Vis pour sous-plaquette Type 5

269013 5

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500