



Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 338425 5 |
| GTIN | 4067263109716 |
| Classe d'article | 32H |

Description

Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de freinage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

| | |
|--|----------|
| Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371 | M7 |
| Rallonge $\varnothing D_3$ | 8 mm |
| Rallonge L_2 | 60 mm |
| Rallonge K_2 | 6,2 mm |
| Pour \varnothing queue filetage d_2 | 7 mm |
| Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 374/376 | M9 – M10 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Rallonge L ₃ | 130 mm |
| Type de produit | Horex rallonge micromètre |