

Garant**Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**

Données de commande

N° commande	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Longueur de tête L ₁	10 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	6 mm
Code ISO porte-outils	E10K SCLCR/L06
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9,6 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500