

**CNMG 190612, Nuance: CA510****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250383 CA510 |
| GTIN | 4960664697236 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Brise-copeaux | PH |
| Avance f | 0,28 - 0,88 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 450 m/min |
| Application principale | P |
| Prof. coupe a_p | 1 - 10 mm |
| Condition de coupe | Continue |
| Nuance | CA510 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMG 190612 |
| Nombre de changements/dents | 4 |

Type de produit

Plaquette pour tournage