

Garant**Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm**

Données de commande

N° commande	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L_3	8 mm
Code ISO porte-outils	E12M SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Longueur de tête L_1	10 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500