

Garant**Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

Données de commande

N° commande	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **court**.**Utilisation:**

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

Queue Ø d	12 mm
Ø alésage D ₁	6 mm
Ø D ₂	8 mm
Longueur totale L	160 mm
Attribut des noms de produit	L = 160 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre