

**Station de soudage, Référence fabricant: ICON1MK2****Données de commande**

N° commande	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Classe d'article	04K

**Description****Exécution:**

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et panes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis). Station de soudage multifonctions hautes performances, réglable par carte mémoire microSD. Gestion intelligente de la puissance pour les outils raccordés. Commande intuitive One-Touch et grand écran multifonctions. La station répond aux exigences ESD. Régulation de la température avec gestion dynamique de la puissance Power Management.

**Utilisation:**

Pour soudures répondant à toutes les exigences de l'électronique et de l'électrotechnique.

**Description technique**

Poids sans fil d'alimentation	3 kg
Longueur	175 mm
Hauteur	105 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Tension nominale	230 V
Puissance absorbée	80 W
Largeur	150 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Plage de réglage de la température de la panne	50 - 450 °C
Fréquence secteur	50 Hz
Type de produit	Station de soudage